


Fiche technique du produit

Spécifications



Platine pour NSX630 horizontal, fixe, commande maneton

03070

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service imminente: 31 mars 2027

! Arrêt de fabrication
consulter si stock

Statut commercial : Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma (Prisma G) boîtier
Description d'installation	Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Produit installé	EasyPact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact: fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact: fixe EZC400 - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact: fixe EZC630 - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: fixe CVS400 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS400 horizontal installation 1 x3P: fixe CVS630 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS630 horizontal installation 1 x3P: fixe EZC400 horizontal installation 1 x4P: fixe EZC400 horizontal installation 1 x3P: fixe EZC630 horizontal installation 1 x4P: fixe EZC630 horizontal installation 1 x3P: fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 x4P: fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 x3P: fixe INS500...630 horizontal installation 1 x4P: fixe INS500...630 horizontal installation 1 x3P: fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 x4P: fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 x3P: fixe INV500...630 horizontal installation 1 x4P: fixe INV500...630 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX400 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX400 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX630 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX630 horizontal installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal
Nombre de modules verticaux	9 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret) 9 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret) 6 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)

6 module(s): NSX400 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
 9 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
 9 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
 6 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
 6 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
 9 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)
 6 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)
 9 module(s): NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)
 6 module(s): NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)
 9 module(s): NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
 9 module(s): NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
 6 module(s): NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
 9 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
 9 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
 6 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
 6 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
 9 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)
 6 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)

Normes	CEI 61439-2
---------------	-------------

Certifications du produit	ASEFA
----------------------------------	-------

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
---------------------------------	--

Finition de la surface	Lisse Mat
-------------------------------	--------------

Couleur	Blanc (RAL 9001)
----------------	------------------

Largeur	600 mm
----------------	--------

Hauteur	250 mm
----------------	--------

Poids	2,24 kg
--------------	---------

Unité fonctionnelle	<p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>850 mm Prisma G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>850 mm Prisma G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>850 mm Prisma G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>850 mm Prisma G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p>
----------------------------	---

850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9 0,38 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9 0,38 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 0,32 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9 0,38 mm
 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9 0,38 mm
 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9 0,38 mm
 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9 0,38 mm
 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm
 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm
 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm
 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm
 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm
 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,9 cm
Largeur de l'emballage 1	29,0 cm
Longueur de l'emballage 1	47,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,3 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	19,05 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	105,0 cm

Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	225,84 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 03070 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



PrismaSeT G Active - Platine NSX630 horizontal - fixe-Cde maneton-RAL9003
LVS03070