



PrismaSeT-P, platine, 3-4x NSX/NSX Vigi100-250 3-4 P, maneton, montage fixe, vertical, largeur=650mm, hauteur=6 modules

LVS03420

Code EAN: 3606481874313

Principales

Timolpaics	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	EasyPact: fixe CVS100160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact: fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact: fixe CVS100160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: fixe INS250 vertical installation 1 x4P: fixe INS250 vertical installation 1 x3P: fixe INV250 vertical installation 1 x4P: fixe INV250 vertical installation 4 x3P: fixe CVS100160 vertical installation 3 x4P: fixe CVS100160 vertical installation 4 x3P: fixe CVS250 vertical installation 4 x3P: fixe CVS250 vertical installation 3 x4P: fixe NSX100 à 160 vertical installation 4 x3P: fixe NSX100 à 160 vertical installation 3 x4P: fixe NSX250 vertical installation 4 x3P: fixe NSX250 vertical installation 3 x4P: fixe INS250 vertical installation 3 x4P: fixe INS250 vertical installation 2 x4P: fixe INS250 vertical installation 3 x3P: fixe INS250 vertical installation 2 x4P: fixe INV250 vertical installation 2 x4P: fixe INV250 vertical installation
Nombre de modules verticaux	9 module(s): CVS100160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 9 module(s): CVS250 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 7 module(s): INS250, Linergy FC dans 650 mm largecellule 9 module(s): INS250, direct dans 650 mm largecellule 7 module(s): INV250, Linergy FC dans 650 mm largecellule 9 module(s): INV250, Linergy FC dans 650 mm largecellule 6 module(s): NSX100 à 160 sans protection differentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 8 module(s): NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 7 module(s): NSX250 sans protection differentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 9 module(s): NSX250 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 11 module(s): CVS100160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 8 module(s): NSX100 à 160 avec protection differentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 10 module(s): NSX100 à 160 avec protection differentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 9 module(s): NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 10 module(s): NSX250 avec protection differentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 11 module(s): NSX250 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule

Normes CEI 61439-2

|--|

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	593 mm
Hauteur	152 mm
Profondeur	136 mm
Poids du produit	1,28 kg
Links for all and all a	050 400 DiseaseCaT Disable Face Dark CV0400 - 400 five and appearance vertical 2D 4

Unité fonctionnelle

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9 162.5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm

650~mm 400~mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 9 212,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 9 212.5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 3 direct 9 212,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 9 212,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 9 212,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical

3P 3 direct 9 212,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical

4P 2 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 3P 4

Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 3

Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 8 162,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 8 162.5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 7 62.5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11 162.5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11 162 5 mm

162,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,4 cm
Largeur de l'emballage 1	15,1 cm

Longueur de l'emballage 1 Poids de l'emballage 1	1,53 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	17,0 cm
·	
Largeur de l'emballage 2	33,5 cm
Longueur de l'emballage 2	61,5 cm
Poids de l'emballage 2	8,2 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	80,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	142,5 kg
Durabilité de l'offre	Deschill Connect Description
Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Statut environnemental de	Produit Green Premium Déclaration REACh
Statut environnemental de l'offre	
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Sans SVHC REACh	Déclaration REACh Oui Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Sans SVHC REACh Directive RoHS UE	Déclaration REACh Oui Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Sans SVHC REACh Directive RoHS UE Sans métaux lourds toxiques	Déclaration REACh Oui Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE Oui
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Sans SVHC REACh Directive RoHS UE Sans métaux lourds toxiques Sans mercure Information sur les exemptions	Déclaration REACh Oui Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE Oui Oui
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Sans SVHC REACh Directive RoHS UE Sans métaux lourds toxiques Sans mercure Information sur les exemptions RoHS	Déclaration REACh Oui Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE Oui Oui Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Sans SVHC REACh Directive RoHS UE Sans métaux lourds toxiques Sans mercure Information sur les exemptions RoHS Régulation RoHS Chine	Déclaration REACh Oui Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE Oui Oui Oui Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Remplacement(s) recommandé(s)