


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma Plus - Plastron modulaire 5 modules

03205

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Modulaire Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe GV3 Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Description Des Pôles	1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: C120 1 x4P: rail modulaire support: C120 7 x3P: rail modulaire support: GV3 1 x3P: rail modulaire support: iC120 1 x4P: rail modulaire support: iC120 1 x3P: rail modulaire support: NG125 1 x4P: rail modulaire support: NG125 1 x3P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x3P: rail modulaire support: NG160 1 x4P: rail modulaire support: NG160 1 x3P: rail modulaire support: NG160 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG160 NA 9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation 1 x3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation 5 x3P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x4P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x3P ou 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Pas De 9 Mm	48
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	24
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	0,92 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Unité Fonctionnelle

600 mm Prisma G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm Prisma G coffret TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5

600 mm Prisma G armoire Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G coffret ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 7
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 7
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P 5 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 4P 4 direct 8
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 7
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 7
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 4 direct 8

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,500 cm
Poids De L'Emballage 1	900,000 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	17,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	27,700 cm
Longueur De L'Emballage 2	52,600 cm
Poids De L'Emballage 2	9,400 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	270
Hauteur De L'Emballage 3	96,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	254,880 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)