

Fiche produit



LEGRAND

Colonne à clippage direct 1 compartiment 2 faces hauteur 2,67m couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003

REF. 653010 | EAN. 3414971194670

Colonne à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol et/ou par le plafond

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Colonne à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol et/ou par le plafond




Caractéristiques techniques

Forme de colonne	Carré
Modèle	Des deux côtés
Précâblé	Non
Ajustable	Oui
Compensation de hauteur	1280 mm
Hauteur de colonne	2770-4050 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	2
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Type de fixation	Visser
Déplaçable	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Montage au sol	Oui
Entrée de câble	En dessous
Profil continu	Non


Matériau de la colonne d'installation	Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation	Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène	Oui
Surface de la colonne	Autre
Couleur de la colonne	Blanc
Numéro RAL de la colonne	9003
Matériau de la partie supérieure	Plastique
Qualité du matériau de la partie supérieure	Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la partie supérieure sans halogène	Non
Surface de la partie supérieure	Non traité
Couleur de la partie supérieure	Blanc
Numéro RAL de la partie supérieure	9003
Nombre de cloisons	0
Section transversale utile	2880 mm ²

Documentation

Documentation technique

-  F02785FR_05.pdf | PDF (5.64Mo)
-  LE10474AA-02.pdf | PDF (3.28Mo)
-  F02560EN_06.pdf | PDF (6.92Mo)

Certificats et agréments

-  LGRP-01606-V01.01-FR.pdf | PDF (0.61Mo)
-  LGRP-01504-V01.01-EN.pdf | PDF (0.61Mo)

Objet BIM

-  Legrand_Goulottes_de_sol_FR.rfa | RFA (0.36Mo)
-  Legrand_Export_Ovaline_Column_EN.rfa | RFA (0.41Mo)
-  Legrand_Export_Snap_on_Mobile_Columns_EN.rfa | RFA (1.43Mo)
-  Legrand_Appareillage_Colonne_univers_FR.rfa | RFA (1.31Mo)
-  Legrand_Appareillage_Colonne_clip_dir_FR.rfa | RFA (1.29Mo)
-  Legrand_Mini_Colonne_clip_direct_FR.rfa | RFA (1.09Mo)
-  Legrand_Colonne_universelles_FR.rfa | RFA (1Mo)
-  Legrand_Export_Snap_on_Mini_Columns_EN.rfa | RFA (1.15Mo)
-  Legrand_Export_Universal_Column_acces_EN.rfa | RFA (0.78Mo)
-  Legrand_Colonne_mobiles_clip_direct_FR.rfa | RFA (0.79Mo)
-  Legrand_Acces_Colonne_universelles_FR.rfa | RFA (0.78Mo)
-  Legrand_Export_Ovaline_Column_horiz_EN.rfa | RFA (0.52Mo)
-  Legrand_Export_Snap_on_Columns_acces_EN.rfa | RFA (1.04Mo)
-  Legrand_Colonne_clippage_direct_FR.rfa | RFA (1.01Mo)
-  Legrand_Export_Ovaline_Column_Kit_EN.rfa | RFA (0.41Mo)
-  Legrand_Export_Floor_trunking_EN.rfa | RFA (0.36Mo)
-  Legrand_Export_Universal_Columns_EN.rfa | RFA (1Mo)
-  Legrand_Export_Universal_Mini_Columns_EN.rfa | RFA (1.13Mo)
-  Legrand_Export_Snap_on_Columns_EN.rfa | RFA (1.02Mo)
-  Legrand_Kit_Colonne_Ovaline_FR.rfa | RFA (0.41Mo)
-  Legrand_Acces_Colonne_clip_direct_FR.rfa | RFA (1.04Mo)
-  Legrand_Mini_Colonne_universelles_FR.rfa | RFA (1.08Mo)
-  3D_LG-653010.stp | IFC (27.81Mo)
-  Legrand_Exp_Wiring_Dev_for_univ_Colum_EN.rfa | RFA (1.31Mo)
-  Legrand_Exp_Snap_on_Column_wiring_dev_EN.rfa | RFA (1.29Mo)
-  Legrand_Exp_Ovaline_Column_horiz_flex_EN.rfa | RFA (0.53Mo)