

Fiche produit



LEGRAND

Colonne à clippage direct 4 compartiments hauteur 0,30m couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003

REF. 653040 | EAN. 3414971194892

Colonne à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Colonne à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond




Caractéristiques techniques

Forme de colonne	Carré
Modèle	Des deux côtés
Précâblé	Non
Ajustable	Non
Compensation de hauteur	0 mm
Hauteur de colonne	300-300 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	4
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Type de fixation	Visser
Déplaçable	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Montage au sol	Oui
Entrée de câble	En dessous
Profil continu	Oui



Matériau de la colonne d'installation	Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation	Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène	Oui
Surface de la colonne	Autre
Couleur de la colonne	Blanc
Numéro RAL de la colonne	9003
Matériau de la partie supérieure	Plastique
Qualité du matériau de la partie supérieure	Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la partie supérieure sans halogène	Non
Surface de la partie supérieure	Non traité
Couleur de la partie supérieure	Blanc
Numéro RAL de la partie supérieure	9003
Nombre de cloisons	4
Section transversale utile	11040 mm ²

Documentation

Documentation technique

-  LE10475AA-02.pdf | PDF (2.81Mo)
-  F02784FR_07.pdf | PDF (3.97Mo)
-  F02559EN_08.pdf | PDF (5.61Mo)

Certificats et agréments

-  LGRP-01606-V01.01-FR.pdf | PDF (0.61Mo)
-  LGRP-01504-V01.01-EN.pdf | PDF (0.61Mo)

Objet BIM

- Legrand_Export_Ovaline_Column_EN.rfa | RFA (0.41Mo)
-  3D_LG-653040.stp | IFC (9.32Mo)
- Legrand_Appareillage_Colonne_clip_dir_FR.rfa | RFA (1.29Mo)
- Legrand_Export_Universal_Column_acces_EN.rfa | RFA (0.78Mo)
- Legrand_Colonnes mobiles_clip_direct_FR.rfa | RFA (0.79Mo)
- Legrand_Colonnes_clippage_direct_FR.rfa | RFA (1.01Mo)
- Legrand_Export_Floor_trunking_EN.rfa | RFA (0.36Mo)
- Legrand_Export_Universal_Mini_Columns_EN.rfa | RFA (1.13Mo)
- Legrand_Kit_Colonnes_Ovaline_FR.rfa | RFA (0.41Mo)
- Legrand_Mini_Colonnes_universelles_FR.rfa | RFA (1.08Mo)
- Legrand_Exp_Snap_on_Column_wiring_dev_EN.rfa | RFA (1.29Mo)
- Legrand_Exp_Ovaline_Column_horiz_flex_EN.rfa | RFA (0.53Mo)
- Legrand_Goulottes_de_sol_FR.rfa | RFA (0.36Mo)
- Legrand_Export_Snap_on_Mobile_Columns_EN.rfa | RFA (1.43Mo)
- Legrand_Appareillage_Colonnes_univers_FR.rfa | RFA (1.31Mo)
- Legrand_Mini_Colonnes_clip_direct_FR.rfa | RFA (1.09Mo)
- Legrand_Colonnes_universelles_FR.rfa | RFA (1Mo)
- Legrand_Export_Snap_on_Mini_Columns_EN.rfa | RFA (1.15Mo)
- Legrand_Acces_Colonnes_universelles_FR.rfa | RFA (0.78Mo)
- Legrand_Export_Ovaline_Column_horiz_EN.rfa | RFA (0.52Mo)
- Legrand_Export_Snap_on_Columns_acces_EN.rfa | RFA (1.04Mo)
- Legrand_Export_Ovaline_Column_Kit_EN.rfa | RFA (0.41Mo)
- Legrand_Export_Universal_Columns_EN.rfa | RFA (1Mo)
- Legrand_Export_Snap_on_Columns_EN.rfa | RFA (1.02Mo)
- Legrand_Acces_Colonnes_clip_direct_FR.rfa | RFA (1.04Mo)
- Legrand_Exp_Wiring_Dev_for_univ_Colum_EN.rfa | RFA (1.31Mo)